



Einhell

EXPERT

Universalsäge

TE-AP 950 E

Art.-Nr.: 4326180

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825632699

Die Einhell Universalsäge TE-AP 950 E meistert Sägearbeiten in unterschiedlichsten Materialien mit Bravour, dank ihrer 950 Watt Leistung und der Hubzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Der Sägeschuh ist werkzeuglos verstellbar und erlaubt damit die optimale Sägeblattnutzung. Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und werkzeuglos. Komfortabel und sicher wird die Arbeit durch den großen Softgrip-Bereich, womit die Universalsäge immer gut und fest in der Hand liegt. Die ergonomische und schlanke Bauform dient der einfachen Handhabung. Ein KWB Qualitäts-Sägeblatt für Holz ist in der Lieferung inklusive.

Ausstattung

- Hubzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für optimale Sägeblattnutzung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Großer Softgripbereich für komfortables und sicheres Arbeiten
- Ergonomische, schlanke Bauform für einfaches Handling
- Inkl. KWB Qualitäts-Sägeblatt für Holz



Technische Daten

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 950 W |
| - Hubzahl | 0 - 2800 min ⁻¹ |
| - Hubhöhe | 28 mm |
| - Schnitttiefe in Holz | 200 mm |
| - Schnitttiefe in Stahl | 20 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 3.39 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 3.73 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 500 x 95 x 200 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 16.01 kg |
| - Maße Exportkarton | 55 x 38 x 24 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2240 4630 5440 |

