



# Einhell

# CLASSIC

**Benzin-Multifunktionswerkzeug**

**GC-MM 52 I AS**

**Art.-Nr.: 3436555**

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825641684

Das Benzin-Multifunktionswerkzeug GC-MM 52 I AS wird angetrieben von einem hochwertigen und vibrationsarmen 2-Takt Motor, die Zündung ist digital für einen stabilen Motorlauf. Der Handgriff ist mit allen Bedienelementen ausgestattet, der Alurohrführungsholm und der Tragegurt sorgen für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Das Multitool ist ausgerüstet mit einem 3-Zahn-Messer, einer Doppelfadenspule mit Tippautomatik, sowie OREGONQualitätsschwert und Kette beim Hochentaster sowie Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl bei der Heckenschere. Die Kettenschmierung erfolgt automatisch. Der „Split Shaft“ sorgt für einen einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung.

## Ausstattung

- Hochwertiger und vibrationsarmer 2-Takt Motor
- Digitale Zündung - stabiler Motorlauf - Handgriff mit allen Bedienelementen
- Alurohrführungsholm für ermüdungsfreies Arbeiten
- Split Shaft für einfachen Transport + platzsparende Aufbewahrung
- 3-Zahn-Messer
- Doppelfadenspule mit Tippautomatik
- OREGON-Qualitätsschwert und -Kette
- Kettenspannung und Kettenwechsel mit Werkzeug
- Automatische Kettenschmierung
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Schneideinheit neigbar
- Tragegurt mit Schnellentriegelung



## Technische Daten

- Motor	Zweitakt, Luftgekühlt
- Hubraum	51.7 cm <sup>3</sup>
- Leistung	1.5 kW
- Max. Drehzahl	9600 min <sup>-1</sup>
- Benzintankinhalt	0.9 L
- Öltankinhalt	150 mL
- Schnittlänge Sägekette	255 mm
- Schnittgeschwindigkeit Sägekette	21.3 m/s
- Schnittbreite Messer	25.5 cm
- Schnittbreite Doppelfaden	420 mm
- Fadenlänge	400 cm
- Fadendurchmesser	2.4 mm
- Schnittlänge Heckenschere	395 mm
- Max. Schnittstärke Heckenschere	25 mm



## Logistische Daten

- Produktgewicht	8 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	16.5 kg
- Maße Einzelverpackung	1020 x 320 x 310 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	428   888   1000

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen  
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten  
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör

Generierungsdatum: 07.03.2019 10:55

Seite 1

## Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzfadenspule BG-BC 41  
Zubehör Gartentechnik  
Art.-Nr.: 3405086  
EAN-Code: 4006825546019  
Einhell Grey

Ersatzmesser 25,5 cm  
Sensen-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405230  
EAN-Code: 4006825598636  
Einhell Grey



Grasmesser 255  
Sensen-Zubehör  
Art.-Nr.: 3404996  
EAN-Code: 4006825607239



Dickichtmesser 255  
Sensen-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405082  
EAN-Code: 4006825632774