



Jahre Garantie*

ANSMANN Powerline 4 Ultra

Universal-Ladegerät für NiMH-Akkus der Größen Micro AAA/Mignon AA/Baby C/Mono D sowie Li-Ion-Zellen der Größen 14500 bis 32650

Features

- INTELLIGENTES Akkuladegerät lädt vollautomatisch und stoppt, wenn die eingelegten Akkus vollgeladen sind. Die Erhaltungsladung hält die Akkuladung bei 100%, so sind die Akkus immer einsatzbereit und können in der Ladestation verbleiben.
 - KOMPATIBEL mit bis zu vier NiMH Akkus der Größen AA/Mignon/HR6, AAA/Micro/HR03, C/Baby/HR14, D/Mono/HR20 oder vier Li-Ion Akkus Größe 10400 bis 32650 (z.B. auch 18650 und 26650) | 2in1 Akku Lader: Smartphone und Powerbank über USB aufladbar
 - FEATURES: Wählbares Ladeprogramm und Ladestrom - unabhängig pro Ladeschacht.
- Ladeanzeige mit Akkuspannung (V), Lade-/Entladestrom (mA), Kapazität (mAh), Ladedauer (h)
- SICHERHEIT für Akkus und Akkupflegestation durch Verpolschutz | Automatische Abschaltung -dU | Überladeschutz | Einzelschachtüberwachung | Sicherheitstimer | Erkennung von defekten Akku-Zellen
 - LADEZEIT (je nach gewähltem Ladestrom): Für NiMH 1000mAh = ca. 0:40-2:30h | NiMH 2500mAh = ca. 1:30h-6h | Li-Ion 1000mAh = 0:30-2h (Output wählbar: 4× 500/1000mA, 3× 1500mA oder 2× 2000mA | USB-Anschluss: 5V/1000mA). 3 Jahre Herstellergarantie



Artikelnummer: 1001-0080
Lieferumfang: Powerline 4 Ultra, Netzteil, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85044055900
Verpackungseinheit: 18 (555 × 230 × 340 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	12V DC
Ladbare Zellchemie	Nickel-Metallhydrid / Nickel-Cadmium / Lithium-Ionen
Ladbare Zellen	Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D / USB / 18650 Rundzelle
Ladestrom AAA	2x 2000mA, 3x 1500mA oder 4x1000mA/500mA
Ladestrom AA	2x 2000mA, 3x 1500mA oder 4x1000mA/500mA
Ladestrom C	2x 2000mA oder 3x 1500mA/1000mA/500mA
Ladestrom D	2x 2000mA/1500mA/1000mA/500mA
Ladestrom USB	2000mA
Ladestrom Lithium	2x 2000mA, 3x 1500mA oder 4x1000mA/500mA
Mikroprozessorsteuerung	Ja
Sicherheitstimer	Ja
LCD Anzeige	Ja
Einzel schachtüberwachung	Ja
Überladeschutz	Ja
Akku-Defekterkennung	Ja
Kapazitäts-Schnelltest	Ja
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton