



Artikelnummer 1178690
EAN 4007123663262

BESCHREIBUNG

- Mit extrem heller CREE LED und COB LED mit bis zu 30 Stunden Leuchtdauer.
- Multifunktionsschalter mit 8 Funktionen:
- Sequenzen: Spot vorne 100% - 20% - Flächenlicht 100% - 40% - rot - rotblinker - aus
- Direktsteuerung: Spot vorne 100% - Flächenlicht - rotblinker.
- 180° einklappbarer Haken und Magnet.
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse und Metallkopf.
- Mit Trageschlaufe.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	360 lm	Batterie Bauart	Mignon AA LR6
Gesamtlichtstrom Nebenquelle	240 lm	Batterie Technologie	Alkaline
Farbtemperatur	7,500 K	Schlagfestigkeit	IK07
Leuchtdauer max.	30 h	Schutzklasse	III
Anzahl der Batterien	3	Schutzart (IP)	IP54

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.33 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.19 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	9 cm x 6 cm x 25 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	4,1 cm x 4,1 cm x 17,2 cm		