



Artikelnummer 1170610020
EAN 4007123665129

BESCHREIBUNG

- Ausklappbare, extrem stabile FüÙe mit Bodenbefestigungsplatten.
- Schwere, standfeste und robuste Ausführung.
- Kräftige Standrohre aus 4-kant Stahlprofil, galvanisch verzinkt.
- Stufenlos höhenverstellbar bis max. 2,5 m.
- Zuverlässige Befestigung mit Sternschrauben, alternativ mit beiliegenden Handgriffen.
- Zubehör: Querträger CB 70 für brennenstuhl® Stative (1172640059) für die Montage von 2 Strahlern.

TECHNISCHE DATEN

Min.-Max. Höhenverstellbar	100 cm - 250 cm	Max. Belastbarkeit	10 kg
-----------------------------------	-----------------	---------------------------	-------

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	4.99 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	4.4 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	13,5 cm x 17 cm x 108 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	8,5 cm x 15 cm x 106 cm		