



Artikelnummer 1178590100
EAN 4007123664375

BESCHREIBUNG

- Jederzeit Licht, auch ohne geladenen Akku.
- Laden des Akkus mit USB und jederzeit durch integrierten Dynamo möglich.
- 6 superhelle SMD-LEDs mit bis zu 9 Stunden Leuchtdauer.
- Energiesparmodus: Lichtleistung auf 30 % reduzierbar.
- Leuchtdauer ca. 5 Minuten pro 50 Umdrehungen.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffbarkeit.
- 360° verstellbarer Haken und Magnet.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/1,8 Ah mit Ladeanzeige.
- Inklusive USB-Ladekabel.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	300 lm	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	6,500 K	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Akku-Kapazität	1.8 Ah	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Spannung	3.7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	9 h	Schutzart (IP)	IP20
Akku-Ladezeit ca.	4 h		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.44 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.33 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	13 cm x 5,5 cm x 31 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	4 cm x 5,5 cm x 31 cm		