



Artikelnummer 1175430010
EAN 4007123663149

BESCHREIBUNG

- 4 superhelle SMD-LEDs mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet.
- 360° drehbarer, einklappbarer Haken.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Inklusive USB-Ladekabel.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	250 lm	Anzahl der Batterien	1
Gesamtlichtstrom Nebenquelle	70 lm	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Farbtemperatur	5,700 K	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Kapazität	1 Ah	Schlagfestigkeit	IK07
Akku-Spannung	3,7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	6 h	Schutzart (IP)	IP20
Akku-Ladezeit ca.	2 h		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,24 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,17 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	9 cm x 6,5 cm x 25,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	18,7 cm x 4,7 cm x 3,2 cm		