



Artikelnummer 1178600800  
EAN 4007123663408

## BESCHREIBUNG

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/4,0 Ah mit Ladeanzeige.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleufe.
- Inklusive USB-Ladekabel.

## TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	1,250 lm	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	7,000 K	Batterie Bauart	26650
Akku-Kapazität	4 Ah	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Spannung	3,7 V	Schlagfestigkeit	IK07
Leuchtdauer max.	15 h	Schutzklasse	III
Akku-Ladezeit ca.	4 h	Schutzart (IP)	IP67

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.45 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.34 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	9 cm x 6 cm x 25,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	15,5 cm x 4,3 cm x 4,3 cm		