

**Artikelnummer** 1170610010**EAN** 4007123663729**BESCHREIBUNG**

- Ausklappbare, extrem stabile FüÙe mit Bodenbefestigungsplatten.
- Schwere, standfeste und robuste Ausführung.
- Kräftige Standrohre aus 4-kant Stahlprofil, galvanisch verzinkt.
- Stufenlos höhenverstellbar bis max 1.70 m.
- Zuverlässige Befestigung mit Sternschrauben.
- Zubehör: Querträger CB 70 für brennenstuhl® Stative (1172640059) für die Montage von 2 Strahlern.

TECHNISCHE DATEN

Min.-Max. Höhenverstellbar	100 cm - 170 cm	Max. Belastbarkeit	7 kg
-----------------------------------	-----------------	---------------------------	------

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	3.43 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2.93 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	13,5 cm x 16,5 cm x 81,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	12 cm x 15 cm x 80,3 cm		