



ANSMANN FL1600AC

20 W ANSMANN Luminary LED Strahler mit integrierten 1.8m Kabel und Schuko-Stecker für den professionellen Einsatz, robust und sehr hell, bis zu 1600 lm

Features

- ANSMANN Luminary BASE Arbeitsstrahler mit 20 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 1.600 Lumen
- Extrem helles und homogen ausgeleuchtetes Licht für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Integriertes 1.8m langes H07RN-F Gummikabel für einen flexibel Einsatz im Freien wie z.B. auf der Baustelle für eine mittlere mechanische Beanspruchung
- Spritzwassergeschützt (IP54) - einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Robustes Aluminium und ABS Gehäuse – extrem stoßfest
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Flexibel einsetzbar durch stabile Verstellwinkel – der Aufstellbügel ist bis zu 80°, der Leuchtenkopf sogar 360° verstellbar!
- Der Strahler kann aufgrund der Verstellwinkel sehr kompakt gefaltet werden – der Tragegriff ermöglicht zudem ein komfortables tragen zum gewünschten Einsatzort



Lichtstrom



Helligkeitsstufen



Abstrahlwinkel



Tageslicht-Farbe



Spritzwassergeschützt



Kabellänge



Temperaturbereich



Für Innen- & Außenbereich



Artikelnummer: 1600-0278
 Lieferumfang: FL1600AC, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 6 (540 × 285 × 295 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	230V AC
Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	20 W
Leuchtweite	54 m
Lichtstrom	1.600 Lumen
Helligkeit	2.880 Lux
Schutzart	IP54
Leuchtdauer	24 Std.
Leuchtmodi	100% / 50% / 25%
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK05
horizontaler Abstrahlwinkel	110 °
Farbtemperatur	5000 k
Energieeffizienzklasse	A+
Kabellänge	180 cm
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	blau / schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lagertemperatur	-25 - 65 °C