



ANSMANN FL2400AC

30 W ANSMANN Luminary LED Strahler mit integrierten 1.8m Kabel und Schuko-Stecker für den professionellen Einsatz, robust und sehr hell, bis zu 2400 lm

Features

- ANSMANN Luminary BASE Arbeitsstrahler mit 30 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 2.400 Lumen
- Extrem helles und homogen ausgeleuchtetes Licht für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Integriertes 1.8m langes H07RN-F Gummikabel für einen flexibel Einsatz im Freien
- Spritzwassergeschützt (IP54) - einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Robustes Aluminium und ABS Gehäuse – extrem stoßfest
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Flexibel einsetzbar durch stabile Verstellwinkel - der Aufstellbügel ist bis zu 80°, der Leuchtenkopf sogar 360° verstellbar!
- Der Strahler kann aufgrund der Verstellwinkel sehr kompakt gefaltet werden - der Tragegriff ermöglicht zudem ein komfortables tragen zum gewünschten Einsatzort



Lichtstrom



Helligkeitsstufen



Abstrahlwinkel



Tageslicht-Farbe



Spritzwassergeschützt



Kabellänge



Temperaturbereich



Für Innen- & Außenbereich



Artikelnummer: 1600-0279
 Lieferumfang: FL2400AC, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 6 (470 × 310 × 320 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	230V AC
Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	30 W
Leuchtweite	60 m
Lichtstrom	2.400 Lumen
Helligkeit	3.640 Lux
Schutzart	IP54
Leuchtdauer	24 Std.
Leuchtmodi	100% / 50% / 25%
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK05
horizontaler Abstrahlwinkel	110 °
Farbtemperatur	5000 k
Energieeffizienzklasse	A
Kabellänge	180 cm
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	blau / schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lagertemperatur	-25 - 65 °C