



ANSMANN WFL2400

Robuster und kompakter ANSMANN Luminary LED-Wandstrahler mit 30 W, bis zu 2400 lm

Features

- ANSMANN Luminary Home Strahler für die Wandmontage mit 30 W SMD-LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 2.400 Lumen
- Sehr flache Bauform - Gehäuse aus robustem Aluminium und ABS – extrem stoßfest
- Die Schutzart IP54 sorgt für einen Staub- und Spritzwasserschutz und ermöglicht somit die Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Sofort volle Leistung dank neuester SMD-LED-Technologie
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Der Winkel des Strahlers ist 190° vertikal verstellbar und bietet somit die Möglichkeit, das Licht am gewünschten Einsatzort zu platzieren
- Integriertes H05RN-F Kabel mit einer Länge von 20 cm für den festen und flexiblen Anschluß bei geringen mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen



Lichtstrom



Tageslicht-Farbe



Vertikal verstellbar



Spritzwassergeschützt



Abstrahlwinkel



Montagehöhe



Temperaturbereich



Für Innen- & Außenbereich



Artikelnummer: 1600-0282
 Lieferumfang: WFL2400, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 6 (330 × 264 × 245 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	230V AC
Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	30 W
Leuchtweite	60 m
Lichtstrom	2.400 Lumen
Helligkeit	3.640 Lux
Schutzart	IP54
Leuchtdauer	24 Std.
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK05
horizontaler Abstrahlwinkel	110 °
Farbtemperatur	5000 k
Energieeffizienzklasse	A
Montagehöhe	max. 3 m
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lagertemperatur	-25 - 65 °C