



## ANSMANN WFL800S

Robuster und kompakter 10 W ANSMANN Luminary LED-Wandstrahler mit PIR Bewegungsmelder, bis zu 800 lm

### Features

- ANSMANN Luminary Sense Strahler für die Wandmontage mit 10 W SMD-LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 800 Lumen
- Integrierter Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von bis zu 12m und einem Erfassungswinkel von horizontal 180° und vertikal 90°
- Einstellbare Lichtintensität - somit ist jederzeit einstellbar, zu welchen Lichtverhältnissen der Strahler einschalten soll
- Verstellbare Leuchtdauer von ca. 10 Sekunden bis zu 10 Minuten!
- Sehr flache Bauform - Gehäuse aus robustem Aluminium und ABS – extrem stoßfest
- Die Schutzart IP54 sorgt für einen Staub- und Spritzwasserschutz und ermöglicht somit die Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Sofort volle Leistung dank neuester SMD-LED-Technologie
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Der Winkel des Strahlers ist 190° vertikal verstellbar und bietet somit die Möglichkeit, das Licht am gewünschten Einsatzort zu platzieren



Lichtstrom



Tageslicht-Farbe



Einstellbare  
Leuchtdauer



Abstrahlwinkel



Sensor-Reichweite



Einstellbare  
Lichtverhältnisse



Montagehöhe



Spritzwassergeschützt



**Artikelnummer:** 1600-0283  
**Lieferumfang:** WFL800S, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 85131000000  
**Verpackungseinheit:** 6 (420 × 175 × 195 mm)



## Spezifikationen

Eingangsspannung	230V AC
Leuchtmittel	SMD-LED
Leistung Leuchtmittel	10 W
Leuchtweite	38 m
Lichtstrom	800 Lumen
Helligkeit	1.440 Lux
Schutzart	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK05
horizontaler Abstrahlwinkel	110 °
Farbtemperatur	5000 k
Energieeffizienzklasse	A+
Montagehöhe	max. 3 m
Kontrollabstand	max. 12 m
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lagertemperatur	-25 - 65 °C