



ANSMANN WFL1600S

Robuster und kompakter 20 W ANSMANN Luminary LED-Wandstrahler mit PIR Bewegungsmelder, bis zu 1600 lm

Features

- ANSMANN Luminary Sense Strahler für die Wandmontage mit 20 W SMD-LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 1.600 Lumen
- Integrierter Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von bis zu 12m und einem Erfassungswinkel von horizontal 180° und vertikal 90°
- Einstellbare Lichtintensität - somit ist jederzeit einstellbar, zu welchen Lichtverhältnissen der Strahler einschalten soll
- Verstellbare Leuchtdauer von ca. 10 Sekunden bis zu 10 Minuten!
- Sehr flache Bauform - Gehäuse aus robustem Aluminium und ABS - extrem stoßfest
- Die Schutzart IP54 sorgt für einen Staub- und Spritzwasserschutz und ermöglicht somit die Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Sofort volle Leistung dank neuester SMD-LED-Technologie
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Der Winkel des Strahlers ist 190° vertikal verstellbar und bietet somit die Möglichkeit, das Licht am gewünschten Einsatzort zu platzieren



Lichtstrom



Tageslicht-Farbe



Einstellbare
Leuchtdauer



Abstrahlwinkel



Sensor-Reichweite



Einstellbare
Lichtverhältnisse



Montagehöhe



Spritzwassergeschützt



Artikelnummer: 1600-0284
 Lieferumfang: WFL1600S, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 6 (320 × 233 × 235 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	230V AC
Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	20 W
Leuchtweite	54 m
Lichtstrom	1.600 Lumen
Helligkeit	2.880 Lux
Schutzart	IP54
Leuchtdauer	24 Std.
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK05
horizontaler Abstrahlwinkel	110 °
Farbtemperatur	5000 k
Energieeffizienzklasse	A+
Montagehöhe	max. 3 m
Kontrollabstand	max. 12 m
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lagertemperatur	-25 - 65 °C