



## ANSMANN WFL2400S

Robuster und kompakter 30 W ANSMANN Luminary LED-Wandstrahler mit PIR Bewegungsmelder, bis zu 2400 lm

### Features

- ANSMANN Luminary Sense Strahler für die Wandmontage mit 30 W SMD-LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 2.400 Lumen
- Integrierter Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von bis zu 12m und einem Erfassungswinkel von horizontal 180° und vertikal 90°
- Einstellbare Lichtintensität - somit ist jederzeit einstellbar, zu welchen Lichtverhältnissen der Strahler einschalten soll
- Verstellbare Leuchtdauer von ca. 10 Sekunden bis zu 10 Minuten!
- Sehr flache Bauform - Gehäuse aus robustem Aluminium und ABS – extrem stoßfest
- Die Schutzart IP54 sorgt für einen Staub- und Spritzwasserschutz und ermöglicht somit die Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Sofort volle Leistung dank neuester SMD-LED-Technologie
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Der Winkel des Strahlers ist 190° vertikal verstellbar und bietet somit die Möglichkeit, das Licht am gewünschten Einsatzort zu platzieren



Lichtstrom



Tageslicht-Farbe



Einstellbare  
Leuchtdauer



Abstrahlwinkel



Sensor-Reichweite



Einstellbare  
Lichtverhältnisse



Montagehöhe



Spritzwassergeschützt



Artikelnummer: 1600-0285  
 Lieferumfang: WFL2400S, Bedienungsanleitung  
 Zolltarifnummer: 85131000000  
 Verpackungseinheit: 6 (330 × 262 × 285 mm)



### Spezifikationen

Eingangsspannung	230V AC
Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	30 W
Leuchtweite	60 m
Lichtstrom	2.400 Lumen
Helligkeit	3.640 Lux
Schutzart	IP54
Leuchtdauer	24 Std.
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK05
horizontaler Abstrahlwinkel	110 °
Farbtemperatur	5000 k
Energieeffizienzklasse	A
Montagehöhe	max. 3 m
Kontrollabstand	max. 12 m
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lagertemperatur	-25 - 65 °C