



542E

Artikel Nr.: 542E

Flachzange feinen Backen und präzise gearbeitenden Kanten




Zangen für Fein- und Standardelektronik



Reflektionsfreie Oberfläche, ESD-sicher



Geeignet zum Greifen von flachen Werkstücken



source images

Langlebigkeit - Die längsten Standzeiten auf dem Markt.

Weller Erem™ Zangen gewährleisten einen präzisen und sicheren Griff. Sie werden mit kompromissloser Schweizer Qualität für jegliche Greif- und Biegeanwendung, einschließlich der Elektronikmontage und des Gesundheitswesens hergestellt. Die Weller Erem Zangen sind für hohe Standzeiten entwickelt. Fühle den Unterschied. Immer die bewährte Wahl.

LANGLEBIGKEIT

Die längsten Standzeiten auf dem Markt

- + Qualität**
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig
- + Präzision**
Erlebe präzises Greifen und Abkanten mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel
- + 1 Million Öffnungs- und Schließzyklen**
Das Magic Spring™ -Design ermöglicht maximal Standzeiten bei konstanter Federkraft
- + Komfort, Sicherheit und Griffigkeit**
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungstopps (Maximum Opening Stop)
- EGB Sicher**
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen



weller-tools.com

Weller
Erem



PRECISION
TOOLS



Technical Data

Länge mm	120
Backenlänge in mm	23
Kopfbreite mm	11
Kopfdicke mm	6
Breite der Spitzen in mm	2.4
Gesamthöhe der 2 Spitzen in mm	1.4
Länge Inch	4.724
Backenlänge in Inch	0.906
Kopfbreite Inch	0.433
Kopfdicke Inch	0.236
Breite der Spitzen in Inch	0.094
Gesamthöhe der 2 Spitzen in Inch	0.055
ESD sicher	on
Anwendungen Erem	Mikroelektronik
Material	Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht in g	67.7
Gewicht in oz	2.388