

Langes Anschlussgewinde Pg



Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen

Zulassungstyp: Progress S4 HT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1100.36.98
EAN:	7611614132631
Material	Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
Kennzeichnung	2 Rillen
Dichtung	FPM
O-Ring	FPM
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur	-40°C / +200°C
Gewinde	Pg 36
Klemmbereich mit Inlet min.	26.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	30.5 mm
Minimaler Klemmbereich	30.5 mm
Maximaler Klemmbereich	35.0 mm
Schlüsselweite	50 mm
Masswert H	32 mm
Gewindelänge L	15 mm
Versand	10
Preis/100 ST	22.900,00 €
Preisgruppe	570