

Dichteinsätze Vollgummi



Dichteinsätze Vollgummi für hohe Temperaturen

· Kurzer Dichteinsatz ohne Bohrung

Artikel-Nr.:	1000.17.98.30.03
EAN:	7611614130309
Material	FPM
Einsatztemperatur	-40°C / +200°C
passend zu Gewinde	M16 / Pg 9
Bohr Ø	10.5 mm
Versand	3500
Preis/100 ST	382,00 €
Preisgruppe	590

Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.