

## Langes Anschlussgewinde Pg



### Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen

Zulassungstyp: Progress S4 HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1100.36.98.350</b>
EAN:	7611614132549
Material	Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
Kennzeichnung	2 Rillen
Dichtung	FPM
O-Ring	FPM
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur	-40°C / +200°C
Gewinde	Pg 36
Minimaler Klemmbereich	30.5 mm
Maximaler Klemmbereich	35.0 mm
Schlüsselweite	50 mm
Masswert H	32 mm
Gewindelänge L	15 mm
Versand	10
Preis/100 ST	22.100,00 €
Preisgruppe	570