
# Aussengewinde metrisch oder Pg




## Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

**Zulassungstyp: Reduktion MS EX**

- Aussengewinde Pg
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring

| **Artikel-Nr.:** | **EX3500.42.32** |
|---|---|
| EAN: | 7611614176062 |
| Material | Messing vernickelt |
| O-Ring | FPM |
| Schutzart | IP 66 / IP 68 |
| Prüfnorm | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas | II 2G Ex eb IIC Gb |
| Staub | II 2D Ex tb IIIC Db |
| Zone | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22 |
| Zertifikat | SEV 15 ATEX 0151 |
| IECEx Zertifikat | IECEx SEV 15.0018 |
| Einsatztemperatur | -60°C / +100°C |
| Gewinde aussen | Pg 42 |
| Gewinde innen | M32x1.5 |
| Zusätzlicher Hinweis | - |
| Schlüsselweite | 55 mm |
| Masswert H | 5.0 mm |
| Masswert L | 10 mm |
| Hinweis | - |
| Versand | 10 |
| Preis/100 ST | 1.280,00 € |
| Preisgruppe | 530 |

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!