

Dichteinsätze Vollgummi



Dichteinsätze Vollgummi für hohe Temperaturen

· Kurzer Dichteinsatz ohne Bohrung

Artikel-Nr.:	1000.12.98.30.03
EAN:	7611614130293
Material	FPM
Einsatztemperatur	-40°C / +200°C
passend zu Gewinde	M12 / Pg 7
Bohr Ø	8.0 mm
Versand	1
Preis/100 ST	503,00 €
Preisgruppe	590

Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.