
Aussengewinde metrisch oder Pg





Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Zulassungstyp: Reduktion MS EX

- Aussengewinde Pg
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring

Artikel-Nr.:	**EX3500.29.32**
EAN:	7611614176000
Material	Messing vernickelt
O-Ring	FPM
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Gewinde aussen	Pg 29
Gewinde innen	M32x1.5
Zusätzlicher Hinweis	-
Schlüsselweite	38 mm
Masswert H	13.0 mm
Masswert L	8 mm
Hinweis	-
Versand	20
Preis/100 ST	631,00 €
Preisgruppe	530

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!