

Heißluftgebläse

HL 2020 E

Faltschachtel

EAN 4007841 008192

STEINEL[®]
Intelligent technology



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Die Master-Klasse. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse 2020 E mit LCD-Display. Profitechnik zum Verformen, Platinen entlöten, Kunststoff verschweißen, Spachtelmasse trocknen, Kabel schrumpfen, Rohre löten und mehr. Von 80° C – 630 °C in 10°C Schritten per Joystick regelbar. Schutz durch Resthitzeanzeige.

Technische Daten

Leistung	2200 W
Temperatur	80 – 630 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Motor, Typ	Bürstenmotor
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick
Temperaturanzeige	LCD-Display
Temperaturerfassungsbereich	0-300°C, Einstellung in 10°C Schritten
Temperaturerkennung	über Sensor
Optimaler Abstand zum Werkstück	15 cm
Bereichsmarkierung	mit LED-Lichtstrahl
Emissionswert	einstellbar (0,85 / 0,90 / 0,95)
Heizelement	Keramikheizung

Resthitzeanzeige	Ja
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja
Wiederanlaufschutz	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Ja
Kabellänge	2,2 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 86 x 200 mm
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
VPE1, Nettogewicht	0,88 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841008192

HL 2020 E

Faltschachtel

EAN 4007841 008192

Zubehör

EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 078218	Feinstaubfilter HL 1920 E - HG 2320 E
EAN 4007841 009625	HL Light
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set
EAN 4007841 074210	ABS-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 073411	PP-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 071219	HDPE-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 073114	PVC-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 006648	Crimpverbinder - Ø 1,5 - 2,5 mm
EAN 4007841 072766	Schrumpfschlauch III - ? 4,0 – 12,0 mm
EAN 4007841 006662	Crimpverbinder - Ø 0,1 - 6,0 mm
EAN 4007841 071318	Schrumpfschlauch I - ? 1,6 – 4,8 mm
EAN 4007841 006655	Crimpverbinder - Ø 0,5 - 1,5 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 012311	Andrückrolle
EAN 4007841 071417	Schrumpfschlauch II - ? 4,8 – 9,5 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set
EAN 4007841 070915	Schweißschuh
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 10 mm
EAN 4007841 034566	HL Ablageständer
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm