

Infrarot-Bewegungsmelder PIR 240 IP 44 anthrazit

Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten.



Artikelnummer 1171910
EAN 4007123619368

BESCHREIBUNG

- Für Innen und Außen geeignet, IP 44.
- Erfassungswinkel 240°. Reichweite max. 12 m.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Ansprechhelligkeit von 10 - 150 Lux regelbar.
- Schaltleistung max. 1.000 Watt (Glühlampe), max. 300 Watt (Energiesparlampe), bzw. max. 100 Watt (LED).
- Vertikal und horizontal verstellbar.
- Mit Eckhalterung.

TECHNISCHE DATEN

Erfassungswinkel	240 °	Schaltleistung Glühlampe	1,000 W
Erfassungsdistanz	12 m	Schaltleistung Leuchtstofflampe	300 W
Min.-Max. Einschaltdauer	10s - 4min	Schutzart (IP)	IP44
Schaltleistung LED	100 W	Farbe	anthrazit

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Im Verkaufskarton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	22 cm x 12 cm x 8 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.33 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.24 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	10 cm x 12 cm x 18,5 cm