Garant IP 44 Kabeltrommel 50 m H05RR-F 3G1,5

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.









MADE IN GERMANY

cable PILOT

IP44

Artikelnummer	1208230
EAN	4007123012022

BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi
Kabellänge	50 m
Kabelbezeichnung	H05RR-F 3G1,5
Kabelfarbe	schwarz
Trommeldurchmesser	290 mm
Stecksystem CEE-Steckdose	Ohne
Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Stecksystem Stecker	Typ E und F
Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nenneingangsspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	7,95 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	19 cm x 29 cm x 36 cm
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	7,97 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	20 cm x 29 cm x 36 cm