

Funkschalt-Set RCS 1000 N Comfort 1 Handsender, 2 Schaltempfänger 1000 W

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich.



Artikelnummer 1507150
EAN 4007123653607

BESCHREIBUNG

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 m.
- Inklusive 12 V Batterie (Typ A23) für den Handsender.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger.
- Mit 4-Kanal-Handsender.
- Bewährte Codierung mittels DIP-Schalter.
- In vielen DIY-Projekten mit 433 MHz Funksystem einsetzbar (z.B. Raspberry Pi).

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Batterien	1	Funkreichweite	25 m
Batterie Bauart	A23	Max. Strombelastbarkeit	4.35 A
Batterie Technologie	Alkaline	Schutzart (IP)	IP20

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Im Verkaufskarton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	11 cm x 15 cm x 6 cm
VPE	2	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.31 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.26 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	12 cm x 16,5 cm x 6,6 cm

LIEFERUMFANG

Funkschalt-Set RCS 1000 N Comfort, 1 x Handsender, 1 x Batterie Typ A23 (12 V)