

MESSBOI



TECHNISCHE DATEN

Längenmessgerät

■ VERWENDUNG

- Zur Vermeidung von Materialverlusten.
Einfacher Aufbau.
Einfach anzuwenden.
Möglichkeit der Eichung.
Zählwerk 9999,99m mit Resettaste
Wiederholgenauigkeit +/- 2%
MESSBOI M10 stationär.
MESSBOI M25 stationär und tragbar.

Art.-Nr.	Typ	Gewicht ca. kg/km	Kabel-Ø von / bis mm	VPE (in St.)
97924	M10	0,5	1,0 - 15,0	1
905770	M25	1,4	2,0 - 25,0	1