

Kabellose Video-Türsprechanlage

4.3" Display

Drahtlose Video-Gegensprechanlage mit tragbarem 4,3" Bildschirm. 200m Reichweite und wiederaufladbare Akkus für Innen- und Außeneinheit. Die Außeneinheit verfügt über eine VGA-Kamera mit 2 m Nachtsicht. Erweiterbar mit einem zusätzlichen Monitor.



Aufnahme auf	Micro SD Karte (exkl.)
Frequenz	2.4 GHz
Reichweite	200 m
Bildschirmgröße	4,3 "
Kameraauflösung	800 x 480 (VGA)
Türöffnertaste	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Nachtsicht	1 m
IP-Bewertung	IP44
Aufnahme Modus	Video & Schnappschußfunktion
Steckertyp	C - CEE 7/16 (flat plug)
Erweiterbar	Ja

DIC-22815



Logistische Daten - Intrastat Code: 8517699000

Verpackung: Höhe x Breite x Tiefe (cm): 26 x 21 x 6.5 | EAN-Nr. Produkt: 8711658449838
Bruttogewicht (kg): 0.7 | Produkt-Nettogewicht (kg): 0.5

Umkarton: Höhe x Breite x Tiefe (cm): 30 x 24.5 x 32 | EAN-Nr. Umkarton : 8711658449692
Bruttogewicht (kg): 3.4

Stückzahlen: pro per Umkarton: 4 | Auf Palette: | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 1 x 1 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 3560 / 7512 / 8420

