



Verwendung	Rauchwarnmelder nach EN14604:2005/AC:2008 mit Q-Label
Erfassungsbereich	bis zu 60m ² (je nach baulichen Gegebenheiten)
Batterie	1 x 3,0V Lithium (fest eingelötet)
Batterielebensdauer	12 Jahre
Akustischer Alarm	> 85 dB
Betriebsumgebungstemperatur	5 bis 55° C
Auslösetemperatur	≥ 60° C
Optimale Lagertemperatur	5 bis 35° C, < 70% rel. Feuchte
Schutzart	IP40
Gehäusefarbe	Weiß
Material (Gehäuse)	ABS
Abmaße (ØxH)	105 x 38 mm
Gewicht	137 g netto (ohne Befestigungsmittel) 176 g netto (inklusive Befestigungsmittel) 236 g brutto (inklusive Befestigungsmittel + Verpackung)
Auslesbarer Datenspeicher mit Exportfunktion	✓
3-fach Insektenschutz	✓
Bi-Sensor-Technologie (Rauch- und Hitzedetektion)	✓
Küchentauglich	✓
Montage	Acrylschaumklebeband für Schraub- und Klebemontage