

# Wandthermostat – basic

Artikel-Nr.: 154666A0



## Produkteigenschaften

- Zeitgesteuerte Regelung der Raumtemperatur in Verbindung mit Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren oder Homematic IP Heizkörperthermostaten
- Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 bzw. 6 einstellbaren Heizprofilen (3x Heizen/ 3x Kühlen)
- Anzeige von Soll- und Ist-Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit über das große LC-Display
- Boost-Funktion für schnelles kurzzeitiges Aufheizen der Raumtemperatur über Heizkörper
- Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- **Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair):**
  - Manuelle Bedienung direkt am Wandthermostat, z. B. Einstellen des Heizprofils, Temperaturänderungen (auf 0,5 °C genau) und Auslösen der Boost-Funktion für ein schnelles Aufheizen des Raumes
  - Direktes Verknüpfen von mehreren Geräten (z. B. mit dem Heizkörperthermostat – basic) zum automatischen Regeln der Raumtemperatur
- **Im Smart Home mit dem Homematic IP Access Point oder der Zentrale CCU2/CCU3:**
  - Konfiguration und Steuerung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App oder die lokale Bedienoberfläche WebUI
  - Kombination mit einer Vielzahl von Homematic IP Geräten für erweiterten Funktionsumfang

## Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Stromaufnahme	40 mA max.
Batterielebensdauer	5 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	85 x 85 x 22 mm
Gewicht	140 g (inkl. Batterie)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	250 m

## Logistische Daten

Artikelnummer	154666A0
EAN-Code	4047976546664
Kurzbezeichnung	HmIP-WTH-B
Verpackungseinheit	60
Maße Verpackung	122 x 112 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	277,9 g

## Lieferumfang

Homematic IP Wandthermostat – basic

Wandhalterung

Doppelseitige Klebestreifen (2x)

Schrauben (2x) und Dübel (2x)

1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)

Bedienungsanleitung