

Jump Starter 12000mAh TX-120

Starthilfe für die Autobatterie



- Jump Starter
- Lithium-Polymer Akku / Battery 12000mAh
- Laden / Charging
- QC 3.0 Schnellladefunktion / QC 3.0 Quick Charging Function
- Notlicht / Emergency Light
- USB2 QC 3.0 Ausgang / Output: 5V/2.4A & 9V/2A
- USB1 Ausgang / Output: 5V/2.4A
- Hohlstecker 12V/10A / Barrel Connector 12V/10A
- 12V Stromversorgung (Zigarettenanzünder) / 12V Power Supply (cigarette lighter socket)



- 3-in-1 Powerbank: Starthilfe für die Fahrzeugbatterie, Laden (z.B. Smartphone/Tablet/PC/usw.) & Notbeleuchtung
- Starthilfe: Dieselautos mit bis zu 2L Motoren, Benziner mit bis zu 4L Motoren
- Integriertes Notlicht (3 Lichteffekte)
- Überladungs-/Entladeschutz, Sicherungsschutz & Verpolungsschutz
- 12000mAh Lithium-Polymer Akku
- QC 3.0 Schnellladen
- 2x USB-Ausgänge zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten
- Stromversorgung über 12V Zigarettenanzünderadapter
- Ideale Größe zum Verstauen im Handschuhfach

Technische Spezifikationen:

- Jump Start Ausgang (Polzangen) 12V zum Starten eines Autos
- Startstrom 200A / Spitzenstrom 400A
- Eingangsspannung: zuhause 15V/1A, 5V/2A, im Auto 12V/1A
- Ausgänge (USB-Anschlüsse): 5V/2.4A, Schnellladen (5V/2.4A, 9V/2A), 12V/10A (nur Hohlstecker)
- Eingang/Ausgang der Polzangen: DC 11,1V–12,6V / 400A
- Eingebauter aufladbarer 12000mAh Li-Polymer Akku insgesamt 11,1V / 41,07Wh (real)
- Akku-Ladezeit ~3–6 Stunden
- Voll geladen: kann ~20 mal verwendet werden; lädt iPhone X/8 ~5 mal & Galaxy S8/S9 ~3,5 mal
- Betriebstemperatur -10°C bis +40°C
- Gewicht / Maße: 400g / (L) 16,2 x (B) 8,5 x (H) 3,0cm

Verpackungsinhalt:

Jump Starter 12000mAh TX-120, Polzangen mit Kabel, Micro USB-Ladekabel, Zigarettenanzünderbuchse mit Hohlstecker, Adapter für den Zigarettenanzünder, Steckdosenadapter für zuhause, Gebrauchsanleitung



Artikel-Nr. 4818

