



Einhell

EXPERT

Klarwasserpumpe

GE-SP 4390 N-A LL ECO

Art.-Nr.: 4171440

Ident.-Nr.: 11029

EAN-Code: 4006825622263

Die Einhell Klarwasserpumpe GE-SP 4390 N-A LL ECO ist dank Eco-Power besonders umweltfreundlich. Mit 430 Watt Leistung arbeitet die Pumpe bei einer Eintauchtiefe von bis zu sieben Metern, ist flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1 mm und liefert somit wischrockene Ergebnisse. Dank der Aquasensor-Technologie arbeitet die Pumpe mit patentierter Sensor-Einstellung auf drei automatischen Starthöhen oder kann im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Das Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff mit Edelstahl-Außenhaut sowie die hochwertige Gleitringdichtung sorgen für Langlebigkeit. Ausgestattet ist die Pumpe mit ergonomischem Tragegriff, einer integrierten Aufhängeöse, Rückschlagventil und Universalanschluss.

Ausstattung

- Aquasensor Technologie mit drei automatischen Sensorstarthöhen
- Dauermodus
- Flachabsaugend bis 1mm
- Eco Power: mehr Fördermenge, weniger Stromverbrauch
- Rückschlagventil
- Ergonomischer Tragegriff
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Integrierte Aufhängeöse
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und Edelstahl Außenhaut
- Inklusive Universalanschluss



Technische Daten

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Mains supply | 230 V 50 Hz |
| - Leistung | 430 W |
| - Max. Fördermenge | 9000 L/h |
| - Max. Förderhöhe | 8 m |
| - Max. Eintauchtiefe | 7 m |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| - Schlauchanschluss | 47,8mm (G11/2 AG) |
| - Power cord | 10 m H05RN-F |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 4.9 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 6.5 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 250 x 230 x 360 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 13.8 kg |
| - Maße Exportkarton | 480 x 270 x 370 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2842 1188 2436 |

