



# Einhell

## EXPERT

Schmutzwasserpumpe

**GE-DP 7935 N-A ECO**

**Art.-Nr.: 4171460**

Ident.-Nr.: 11029

EAN-Code: 4006825622287

Die Einhell Schmutzwasserpumpe GE-DP 7935 N-A ECO mit Aquasensor arbeitet mit Eco-Power und liefert bei 790 Watt eine Fördermenge von 19.000 Liter pro Stunde, bei einer maximale Förderhöhe von neun Meter. Sie ist ausgelegt für Fremdkörper bis 35 mm. Dank der Aquasensor-Technologie arbeitet die Pumpe mit patentierter Sensor-Einstellung auf drei automatischen Starthöhen oder kann im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Aufgrund des integrierten Aquasensors hat die Pumpe eine schlanke Bauform und findet auch in schmalen Schächten ihren Einsatz. Eine hochwertige Gleitringdichtung sorgt für lange Lebensdauer. Das Gehäuse mit Edelstahl-Außenhaut besteht aus schlagfestem Kunststoff. Gut erreichbar ist der Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite.

## Ausstattung

- Aquasensor Technologie mit drei automatischen Sensorstarthöhen
- Dauermodus
- Eco Power: mehr Fördermenge, weniger Stromverbrauch
- Rückschlagventil
- Ergonomischer Tragegriff
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Kabelaufwicklung
- Integrierte Aufhängeöse
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und Edelstahl Außenhaut
- inklusive Universalanschluss



## Technische Daten

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Netzanschluss         | 230 V   50 Hz     |
| - Leistung              | 790 W             |
| - Max. Fördermenge      | 19000 L/h         |
| - Max. Förderhöhe       | 9 m               |
| - Max. Eintauchtiefe    | 7 m               |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C             |
| - Max. Fremdkörpergröße | 35 mm             |
| - Schlauchanschluss     | 47,8mm (G11/2 AG) |
| - Netzleitung           | 10 m   H07RN-F    |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 6.19 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 8.35 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 260 x 250 x 450 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 2 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 17.82 kg           |
| - Maße Exportkarton               | 520 x 280 x 460 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 880   1800   1800  |

