

brennenstuhl® Connect WiFi Steckdose mit 433MHz Sender WA 3600 LRF01 433

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl® Connect App.



Artikelnummer 1294840
EAN 4007123663484

BESCHREIBUNG

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Schalten von überall mit Remote Access.
- Kompatibel zu den meisten brennenstuhl® 433 MHz Funk-Produkten (keine Dip-Schalter). Siehe Kompatibilitätsliste.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl® Connect App.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Funkreichweite	40 m	Nenneingangsspannung	230 V
Nennfrequenz	50 Hz	Schutzart (IP)	IP20
Max. Schaltleistung	3,680 W	Farbe	weiß

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Im Verkaufskarton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	6,5 cm x 6 cm x 12,5 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.2 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.14 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	7 cm x 9 cm x 18 cm

LIEFERUMFANG

brennenstuhl® Connect WiFi Steckdose WA 3600 LRF01 433