Premium-Web-Line V3 Internet-Steckdosenleiste 19“ 4-fach schwarz 3 m H05VV-F3G1,5

Professionelle Internet-Steckdosenleiste zur weltweiten Steuerung, Messung und Überwachung von elektrischen Geräten über Ethernet (LAN).









MADE IN GERMANY

Artikelnummer	1156057984
EAN	4007123657827

BESCHREIBUNG

- Zum Einbau in 19“ Netzwerk- oder Serverschränke.
- Integrierter Web-Server zur betriebssystemunabhängigen Bedienung mit Web-Browser (PC, Notebook, Tablet, Smartphone).
- Zugriffsschutz mittels Benutzername und Passwort.
- 2 unabhängig schaltbare Stromkreise mit 16 A Belastbarkeit.
- Geräteschonendes, für hohe Einschaltströme optimiertes Schalten durch intelligente Steuerelektronik.
- Schaltzustandsänderung und -anzeige individuell direkt am Gerät möglich.
- Einstellbarer Default-Schaltzustand: Aus, Ein, letzter Zustand.
- Integrierte Zeitsteuerung mittels flexibel programmierbaren, zeitabhängigen Regeln: Kanal 1 und/oder 2, ein oder ausschalten, beliebige Wochentage oder genaues Datum, minutengenaue Uhrzeit.
- Automatische Zeitsynchronisation (NTP) sowie Umstellung Sommer-/Winterzeit.
- Professionelle Leistungsmessung an Kanal On/Off 1 (Main): Messung der Wirkleistung und des Energieverbrauchs mit Verlaufsanzeige.
- Programmierbare Automatikfunktion (Main-Follow).
- IP-Adresse mittels DHCP (Standard) oder statische IP-Adresse möglich.
- Überwachung angeschlossener LAN-Geräte (Watchdog) mit automatischer Abschalt- oder Rebootfunktion.
- Wake-On-Lan (WOL).
- Dauerhafte Sicherung der Konfigurationseinstellungen im Flash-Speicher.
- SW-Update im Browser ohne Unterbrechung der Schaltausgänge.
- Konfigurationen auf dem PC speichern und laden.
- Mehrbenutzersystem mit eingeschränkter Zugriffsberechtigung.
- Sehr niedriger Eigenleistungsverbrauch von < 0,9 W (Sleep Modus, Relais ausgeschaltet).
- Unterstütze Protokolle HTTP, DHCP, SNMP, TFTP, SMTP, SYSLOG.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Web-Line V3 Internet-Steckdosenleiste 19“ 4-fach schwarz 3 m H05VV-F3G1,5

Professionelle Internet-Steckdosenleiste zur weltweiten Steuerung, Messung und Überwachung von elektrischen Geräten über Ethernet (LAN).



Artikelnummer	1156057984
EAN	4007123657827

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC	**Sicherungsschalter**	Nein
Kabellänge	3 m	**Main-Steckdosen**	2
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	**Max. Strombelastbarkeit**	16 A
Steckdosen gesamt	4	**USB-Ladebuchsen**	/Technische Attribute/Anschlussbuchse/nicht zutreffend
Stecksystem Stecker	Typ E und F	**Farbe**	schwarz
Steckdosen schaltbar	4		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	**Produktgewicht (inkl. Verpackung)**	1,07 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1 kg	**Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)**	7 cm x 10 cm x 49 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	7 cm x 10 cm x 49 cm		

LIEFERUMFANG

Premium-Web-Line V3 Internet-Steckdosenleiste 19“