

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ ZB GARDENPOLE Extension Mini

SMART+ Gardenpole Multicolour | Dekorative Poles für Außenanwendungen mit ZigBee-Technologie

ANWENDUNGSGEBIETE

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation und Nutzung
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen
- Das Basis-Set ist erweiterbar mit dem Erweiterungsset auf bis zu 11 Poles
- Vereint die Funktionalität von Allgemeinbeleuchtung und Stimmungsbeleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Basis-Set mit fünf Poles einfach erweiterbar über das Erweiterungsset mit zusätzlichen drei Poles
- Lichterkette mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.000...6.500 K
- Dimmbar
- Schutzart (Lichtpfahl): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44



- Netzwerkprotokoll: ZigBee
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	2,10 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	RGBW
Lichtstrom	110 lm
Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	42 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	80,00 °
----------------------------	---------

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	175,00 g
Höhe	227,0 mm
Durchmesser	23,0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Aluminium

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Kabel, 2-polig
Kompatible Smart-Home-Technologie	ZigBee
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Normen	CE/CB/TÜV
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse des LED-Moduls	A

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Steuerung über App erfordert LIGHTIFY-System (App und Gateway) oder anderes kompatibles Smart-Home-System

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075208636	Faltschachtel 1	49 mm x 152 mm x 92 mm	203,00 g	0.69 dm ³
4058075212800	Versandschachtel 4	196 mm x 163 mm x 120 mm	906,00 g	3.83 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.