

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set EU

SMART+ Gardenpole Multicolour | Dekorative Poles für Außenanwendungen mit ZigBee-Technologie



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation und Nutzung
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen
- Das Basis-Set ist erweiterbar mit dem Erweiterungsset auf bis zu 11 Poles
- Vereint die Funktionalität von Allgemeinbeleuchtung und Stimmungsbeleuchtung

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Basis-Set mit fünf Poles einfach erweiterbar über das Erweiterungsset mit zusätzlichen drei Poles
- Lichterkette mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.000...6.500 K
- Dimmbar
- Schutzart (Lichtpfahl): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44



- Netzwerkprotokoll: ZigBee
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	8,50 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Nennstrom</b>	0,09 A
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	RGBW
<b>Lichtstrom</b>	420 lm

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	90,00 °
----------------------------	---------

Abmessungen & Gewicht



<b>Produktgewicht</b>	1140,00 g
<b>Länge</b>	14000 mm
<b>Breite</b>	38,0 mm
<b>Höhe</b>	365,0 mm
<b>Durchmesser</b>	38,0 mm

Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Grau
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium

<b>Material Abdeckung</b>	Kunststoff
---------------------------	------------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für fünf Sekunden, Ausschalten für ebenfalls fünf Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
<b>Anzahl Brennstellen</b>	5

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Stecker, EU
<b>Kompatible Smart-Home-Technologie</b>	ZigBee
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

<b>Normen</b>	CE/TÜV
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Energieeffizienzklasse des LED-Moduls</b>	A

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Steuerung über App erfordert LIGHTIFY-System (App und Gateway) oder anderes kompatibles Smart-Home-System



Detail

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075208346	Faltschachtel 1	67 mm x 347 mm x 293 mm	1422,00 g	6.81 dm <sup>3</sup>
4058075212817	Versandschachtel 2	358 mm x 304 mm x 151 mm	3110,00 g	16.43 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.