



DISPLAY		VIDEO EINGANG	
Bildschirm	80 cm / 32 Zoll (31,5") TFT Panel mit LED Backlight	AV Color System	PAL, NTSC, SECAM
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	YPbPr Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Pixelabstand	0,17025 (H) x 0,51075 (V)	HD-Input Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis	16:9	AUDIO AUSGANG	
Kontrastverhältnis	≤ 4000:1	Frequenzgang	100 Hz-15 kHz@+/-3dB (1 kHz, 0dB reference signal)
Helligkeit	≤ 250 cd/m <sup>2</sup>	Class D Amplifier	2 x 8 Watt @ 8 Ohm THD < 10%
Betrachtungswinkel	170 (H) / 160 (V)	USB MULTIMEDIA FORMATE	
Reaktionszeit	≥ 6 ms	Film	AVI, MPG, MPEG, MKV, MOV, RMVB
EINGÄNGE		Musik	MP3, AAC, WMA
	3 x HD-Input (1.4), 2 x USB, RF (TV), RF (Satellit), PC- RGB (VGA), PC Audio, SCART, AV (Video), Component (YPbPr), LAN (RJ45), CI+	Foto	JPEG, BMP, PNG
AUSGÄNGE		SONSTIGES	
	Koaxial, Kopfhöreranschluss	Energieversorgung	AC 100-240V, 50/60Hz
ATV SYSTEM		Leistungsaufnahme kWh/1000h	31
Empfangsbereich	48.25 - 863.25 MHz	Energieeffizienzklasse	F (Skala A-G)
Eingangs-Impedanz	75 Ω	Leistungsaufnahme im Standby- Betrieb	0,28 W
Video System	PAL, SECAM	Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	N/A
Sound System	BC, DK, I, L; NICAM/A2	Betriebstemperatur	-5°C - 45°C
Speicherkanäle	100	Bildwiederholfrequenz	60Hz
Teletext	1000 Seiten	VESA Norm (Wandhalterung)	200 x 100
DTV SYSTEM		OSD Sprachen	DE / GB / FR / IT / ES / PT / NL
Empfangsbereich	48.5 - 2150 MHz	ABMESSUNGEN (mm)	
Eingangs-Impedanz	75 Ω	mit Standfuß	732 (B) x 191 (T) x 481 (H)
Kanal-Bandbreite	7 MHz / 8 MHz	ohne Standfuß	732 (B) x 70 (T) x 434 (H)
Modulation DVB-T2	COFDM QPSK, 16QAM, 64 QAM, 256 QAM	GEWICHT	
Modulation DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM	mit Standfuß	ca. 3,8 kg
Modulation DVB-S2	QPSK, 8PSK	ohne Standfuß	ca. 3,7 kg
Video System	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265	ZUBEHÖR	
Sound System	MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, DD, DD+		Fernbedienung, 2 x AAA Batterien, Standfüße, Betriebsanleitung
Basisfunktionen	EPG, Untertitel, Teletext		
SMART TV			
Prozessor	358 (Kerntyp: A53, 4-Core)		
GPU	Mali-400		
RAM	1 GB		
NAND-Flash	8GB		
WLAN	802.11 b/g/n		

Art.Nr.	11003200
GTIN	40 46855 03200 7
UVP	379,- EUR

MBM GmbH  
 Sittarder Straße 19  
 D - 41748 Viersen  
 info@mbm-jtc.de