

Schutzschlauchadapter - WP-CTA POM 13,0 BK - 1422884

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schutzschlauchadapter, für Wellschläuche mit Nenngröße 13 (10 x 13), parallel gewellt

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 055626 316567
GTIN	4055626316567
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,690 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,690 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Tschechien
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel

Technische Daten

Maße

Länge	20 mm
Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 7 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Material	POM
Farbe	schwarz

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Schutzschlauchadapter - WP-CTA POM 13,0 BK - 1422884

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27379201
eCl@ss 7.0	27439201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27430308

ETIM

ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC001469
ETIM 7.0	EC001469

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121116
UNSPSC 19.0	39121116

Zubehör

Zubehör

Schutzschlauch

Schutzschlauch - WP-PA HF 13,0 BK - 3240681



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse V0, UV-beständig

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 13,0 BK - 3240839



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig

Universalwerkzeug

Werkzeug - UNIFOX-C VDE - 1212202



Kombizange, verzahnte Greiffläche, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft, Größe: 180 mm

