


EUROLITE RUBBERLIGHT RL1-230V multicolor 5m

Flexibler Schlauch zur Dekorationsbeleuchtung

Art.-Nr.: 50506093

GTIN: 4026397162073



Listenpreis: 23.68 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Flexibler Schlauch zur Dekorationsbeleuchtung

Der extrem flexible Lichtschlauch EUROLITE RUBBERLIGHT RL1 eignet sich sehr gut, um Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen und Schaufensterdekorationen umzusetzen. Auch in Partyräumen kommt das Rubberlight sehr gut zur Geltung.

Setzen Sie den Lichtschlauch im Innen- und Außenbereich ein. Durch das Vollkunststoff-Rundmaterial haben die Lampen eine lange Lebensdauer.

Die Rubberlights sind in vielen verschiedenen Farben und Längen erhältlich.

Features:

- Extrem flexibler Lichtschlauch
- Optimal geschützte Lampen in Vollkunststoff-Rundmaterial
- Lange Lebensdauer
- Ansteuerbar über plug and play
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Partykeller

Lieferumfang

- 1 x Leuchtmittel, 10 x Befestigungsclip, 10 x Kabelbinder, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397162073

Gewicht: 0,84 kg

Länge: 0,21 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,06 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Konturenstecker (M) CEE 7/17
Aufbau Kabel:	2 x 1,0 mm ² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Farberzeugung:	Mehrfarbig
Ansteuerung:	Plug and play
Lampen/Meter:	36 Stück
Leistung/Meter:	15,6 W
Lampen/Schlauch:	180 Stück
Lampenabstand:	27 mm
Gehäusefarbe:	Transparent
Maße:	Länge: 500 cm Durchmesser: Ø 1,3 cm
Gewicht:	0,76 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte