

EUROLITE RUBBERLIGHT RL1-230V klar 5m

Flexibler Schlauch zur Dekorationsbeleuchtung

Art.-Nr.: 50506013

GTIN: 4026397146165



Listenpreis: 23.68 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Flexibler Schlauch zur Dekorationsbeleuchtung

Der extrem flexible Lichtschlauch EUROLITE RUBBERLIGHT RL1 eignet sich sehr gut, um Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen und Schaufensterdekorationen umzusetzen. Auch in Partyräumen kommt das Rubberlight sehr gut zur Geltung.

Setzen Sie den Lichtschlauch im Innen- und Außenbereich ein. Durch das Vollkunststoff-Rundmaterial haben die Lampen eine lange Lebensdauer.

Die Rubberlights sind in vielen verschiedenen Farben und Längen erhältlich.

Features:

- Extrem flexibler Lichtschlauch
- Optimal geschützte Lampen in Vollkunststoff-Rundmaterial
- Lange Lebensdauer
- Ansteuerbar über plug and play
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Für den Außenbereich geeignet IP44
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Partykeller

Lieferumfang

- 1 x Leuchtmittel, 10 x Befestigungsclip, 10 x Kabelbinder, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397146165

Gewicht: 0,97 kg

Länge: 0.20 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Konturenstecker (M) CEE 7/17
Aufbau Kabel:	2 x 1,0 mm ² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Ansteuerung:	Plug and play
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	2200K
Farbwiedergabeindex (CRI):	95 Ra
Lampen/Meter:	36 Stück
Leistung/Meter:	15,6 W
Lampen/Schlauch:	180 Stück
Lampenabstand:	27 mm
Gehäusefarbe:	Transparent
Maße:	Länge: 500 cm Durchmesser: Ø 1,3 cm
Gewicht:	0,88 kg