


EUROLITE RUBBERLIGHT RL1-230V blau 5m

Flexibler Schlauch zur Dekorationsbeleuchtung

Art.-Nr.: 50506053

GTIN: 4026397146714



Listenpreis: 23.68 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Das Eurolite Rubberlight RL1 ist ein flexibler Lichtschlauch zur Dekorationsbeleuchtung im privaten und gewerblichen Bereich. Eingesetzt werden kann das Rubberlight sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, da es spritzwassergeschützt (IP44) ist.

Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriftzügen, Formen, Schaufensterdekorationen oder dekorieren Sie Ihren Partyraum damit.

Sie können das Rubberlight in acht unterschiedlichen Farben erwerben. Im Lieferumfang sind insgesamt zehn Befestigungsclips und zehn Kabelbinder zur einfachen Montage enthalten.

Features:

- Extrem flexibler Lichtschlauch
- Optimal geschützte Lampen in Vollkunststoff-Rundmaterial
- Lange Lebensdauer
- Ansteuerbar über plug and play
- Für den Außenbereich geeignet
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Partykeller

Lieferumfang

- 1 x Leuchtmittel, 10 x Befestigungsclip, 10 x Kabelbinder, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397146714

Gewicht: 0,91 kg

Länge: 0,21 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,06 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Konturenstecker (M) CEE 7/17
Aufbau Kabel:	2 x 1,0 mm ² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Ansteuerung:	Plug and play
Lichtfarbe:	Blau
Lampen/Meter:	36 Stück
Leistung/Meter:	15,6 W
Lampen/Schlauch:	180 Stück
Lampenabstand:	27 mm
Gehäusefarbe:	Blau
Maße:	Länge: 500 cm Durchmesser: Ø 1,3 cm
Gewicht:	0,82 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte