

EUROLITE LED KKL-7 Spot 6000K schwarz

Kaltweiße LED-Klemmleuchte

Art.-Nr.: 41600552

GTIN: 4026397657159



Listenpreis: 39.15 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Spendet ein angenehmes, nicht flackerndes Licht und schützt die Augen
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Klemme mit möbelschonenden Pads
- Funktionelles Design mit flexiblem Schwanenhals
- Dreh- und schwenkbar
- Mit Schnurzwischenschalter
- Für Schreibtische, Schränke, Regale etc.
- 1 leistungsstarke LED 7 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel
- Mit einem Abstrahlwinkel von 26°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397657159

Gewicht: 0,45 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 7 W

Schutzart: IP20

Aufbau Kabel:	2 x 0,75 mm ² H03VVH2-F
Kabellänge:	Ca. 1,3 m
LED-Typ:	1 x 7 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel
Abstrahlwinkel:	26°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	26°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	47°
Farbtemperatur:	6000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	93 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 1342 lx, 3m: 165 lx, 6m: 44 lx
Lichtstrom:	290 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Material:	Metall
Maße:	Breite: 7,4 cm Tiefe: 10,8 cm Höhe: 44,4 cm
Gewicht:	0,36 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche); klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1042196