


Jahre Garantie*

ANSMANN Powerbank 4 Ah rosefarben

Externer Zusatzakku mit einem USB-Port sowie einer Kapazität von 4000 mAh

Features

- Die ANSMANN Powerbank 4 Ah rosefarben ist eine kompakte und handliche Powerbank
- Geeignet für Smartphones und Tablets, kompatibel mit Apple iPhone 5/5S/5C/SE/6/6S/6S Plus/7/7 Plus/8/8 Plus/X, iPad Pro/Air 2/mini 4/mini 2, Samsung Galaxy S-Serie/A-Serie/J-Serie/ Tablets, HTC, XIAOMI, Nokia, Kindle, Blackberry und viele weitere Geräte die über USB geladen werden können
- Universell aufladbar über die USB-Schnittstelle am PC/Laptop oder USB-Ladegeräte
- Kapazität: 4000 mAh / 14,8 Wh
- Multi-Safe-Technologie: Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Überlastschutz und Kurzschlusschutz
- Eingang: Micro-USB – 5V DC / max. 1000mA
- Ausgang: USB – 5V DC / max. 1000mA
- Lieferumfang: Powerbank 4 Ah rosefarben, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



USB-Ausgang



Micro-USB Eingang



Aluminium-Gehäuse



inklusive USB-Kabel



Flugbereit



Geprüfte Sicherheit



Artikelnummer: 1700-0111
Lieferumfang: Powerbank 4 Ah rosefarben, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85076000900
Verpackungseinheit: 12 (210 × 95 × 95 mm)



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5V DC
Nominal-Spannung	3,7 V
Eingangsspannung	5V DC
Ports	1x Micro USB; 1x USB
Zellenchemie	Lithium-Polymer
Nominal-Kapazität	4000 mAh
Ladezyklen	500
Max. Ausgangsstrom	1 A
Max. Eingangsstrom	1 A
Ports Ausgang	USB
Ports Eingang	Micro USB
Energie	14,8 Wh
Ausgang	5V - 1A
Farbe	rose
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	10 - 45 °C