



## ANSMANN Powerbank 24Ah Type-C 18W PD

Jahre Garantie\*

Externer Zusatzakku mit Quick Charge 3.0, Typ C und Power Delivery (PD) Protokoll sowie einer Kapazität von 24000 mAh

### Features

- Kompakter, handlicher und mobiler Zusatzakku mit Quick Charge 3.0 und Typ C 18W Power delivery (PD) Technologie. Bis zu 4x schnelleres aufladen von kompatiblen Geräten (80% in nur 35 Minuten). Kapazität: 24000 mAh / 88,8 Wh
- Multi-Safe-Technologie: Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Überlastschutz und Kurzschlusschutz
- Universell aufladbar über den Micro-USB Port (5V/2A) oder Type C Port (5-9V/2.5A)
- Ausgang:
  - Typ C (PD): 5V - 3.0A / 9V - 2.0A / 12V - 1.5A
  - Output 1: 5V - 3.0A
  - Output 2 (QC3.0): 5V - 3.0A / 9V - 2.0A / 12V - 1.5A
  - Total: 18W
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Ausgang USB 3.0 & USB Typ C



Eingang Micro-USB & USB Typ C



Flugbereit



Inklusive USB-Kabel & Typ C-Kabel



Power Delivery



kompatibel mit Quickcharge 3.0



Geprüfte Sicherheit



Geprüfte Sicherheit



**Artikelnummer:** 1700-0112  
**Lieferumfang:** Powerbank 24Ah Type-C 18W PD, Micro-USB-Kabel, USB Typ-C (PD) Kabel, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 85076000900  
**Verpackungseinheit:** 4 (160 × 220 × 110 mm)



### Spezifikationen

<b>Ausgangsspannung</b>	5 - 12V DC
<b>Nominal-Spannung</b>	3,7 V
<b>Eingangsspannung</b>	5 - 12V DC
<b>Ports</b>	1x USB, 1x USB (QC3.0); 1x Typ C (PD+QC3.0), 1x Micro USB
<b>Zellenchemie</b>	Lithium-Polymer
<b>Nominal-Kapazität</b>	24000 mAh
<b>Ladezyklen</b>	500
<b>Max. Ausgangsstrom</b>	3 A
<b>Max. Eingangsstrom</b>	2 A
<b>Ports Ausgang</b>	USB / USB Typ-C
<b>Ports Eingang</b>	Micro USB / USB Typ-C
<b>Energie</b>	88,8 Wh
<b>Ausgang</b>	Typ C: (PD) 5V - 3.0A / 9V - 2.0A / 12V - 1.5A Output 1: 5V - 3.0A Output 2: (QC3.0) 5V - 3.0A / 9V - 2.0A / 12V - 1.5A Total: 18W
<b>Farbe</b>	anthrazit
<b>Verpackung</b>	Karton
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 - 25 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 - 30 °C