



ANSMANN Powerbank 15Ah Type-C 18W PD

Jahre Garantie*

Externer Zusatzakku mit Quick Charge 3.0, Typ C und Power Delivery (PD) Protokoll sowie einer Kapazität von 15000 mAh

Features

- Kompakter, handlicher und mobiler Zusatzakku mit Quick Charge 3.0 und Typ C 18W Power delivery (PD) Technologie. Bis zu 4x schnelleres aufladen von kompatiblen Geräten (80% in nur 35 Minuten). Kapazität: 15000 mAh / 55,5 Wh

Multi-Safe-Technologie: Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Überlastschutz und Kurzschlusschutz

Universell aufladbar über den Micro-USB Port (5V/2A) oder Type C Port (5-9V/2.5A)

Ausgang:

Typ C (PD): 5V - 3.0A / 9V - 2.0A / 12V - 1.5A

USB 1/2 (QC3.0): 5V - 3.0A / 9V - 2.0A / 12V - 1.5A

Total: 18W / max. 3.0A

3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Ausgang USB 3.0 & USB Typ C



Eingang Micro-USB & USB Typ C



Flugbereit



Inklusive USB-Kabel & Typ C-Kabel



Power Delivery



kompatibel mit Quickcharge 3.0



Geprüfte Sicherheit



Geprüfte Sicherheit



Artikelnummer: 1700-0114
Lieferumfang: Powerbank 15Ah Type-C 18W PD, Micro-USB-Kabel, USB Typ-C (PD) Kabel, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85076000900
Verpackungseinheit: 4 (215 × 130 × 100 mm)



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5 - 12V DC
Nominal-Spannung	3,7 V
Eingangsspannung	5 - 9V DC
Ports	2x USB (QC3.0); 1x Typ-C (PD - In/Out); 1x Mirco USB
Zellenchemie	Lithium-Polymer
Nominal-Kapazität	15000 mAh
Ladezyklen	500
Max. Ausgangsstrom	3 A
Max. Eingangsstrom	2.5 A
Ports Ausgang	USB / USB Typ-C
Ports Eingang	Micro USB / USB Typ-C
Energie	55,5 Wh
Ausgang	Output Type-C (PD): 5V - 3.0A / 9V - 2.0A / 12V - 1.5A Output USB 1/2 (QC3.0): 5V - 3.0A / 9V - 2.0A / 12V - 1.5A Total Output: 18W / 3.0A max.
Farbe	anthrazit
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 25 °C