



Jahre Garantie\*

## ANSMANN HD250RS

Wiederaufladbare Sensor-Stirnlampe 4W COB + 5W LED, spritzwassergeschützt

### Features

- Hochwertige, multifunktionell einsetzbare Stirnlampe aus robusten ABS-Kunststoff
- Cree-LED für den Fernbereich und COB-LED für den Nahbereich sorgen für das richtige Licht - für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten
- Die HD250RS kombiniert die besten Optiken sowie die neuesten Technologien – somit kann durch den Sensor-Modus die Lampe durch Handgesten-Steuerung an- und ausgeschaltet werden
- Neigungswinkel des Lampenkopfs um bis zu 45° individuell verstellbar
- Superleicht mit flexiblem, einstellbarem Kopfband, dadurch angenehmes Tragen (nur 52g inklusive Batterien)
- Schutzgrad IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)
- Starke Leistung: Maximal 250 Lumen sorgen für eine Leuchtweite von bis zu 51 Meter!
- Integrierter Akkupack mit 3.7V und 1200mAh (4,44Wh) sorgt für die nötige Energie



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



Wiederaufladbarer Li-Ion  
Akku



Gestensteuerung



Einstellbarer Kopf



**Artikelnummer:** 1600-0224  
**Lieferumfang:** HD250RS, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 85131000000  
**Verpackungseinheit:** 6 (215 × 135 × 295 mm)



### Spezifikationen

<b>Leuchtmittel</b>	<b>Modus</b>	<b>Leuchtmittel</b>	<b>Leistung Leuchtmittel</b>	<b>Optisches System</b>	
	Hauptleuchte	Cree® LED	5 W	Reflektor	
	Zusatzleuchte	COB LED	4 W		
<b>Leuchtweite</b>	51 m				
<b>Lichtstrom</b>	250 Lumen				
<b>Helligkeit</b>	2.600 Lux				
<b>Schutzart</b>	IP54				
<b>Stromversorgung</b>	Li-Po Akku 3.7V 1200mAh				
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Modus</b>	<b>Leuchtweite</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Helligkeit</b>	<b>Leuchtdauer</b>
	Haupt- /				
	Zusatzleuchte	49 m	250 Lumen	2.400 Lux	4 Std.
	100%				
	Hauptleuchte 100%	51 m	140 Lumen	2.600 Lux	9 Std.
	Zusatzleuchte	16 m	150 Lumen	250 Lux	6 Std.
	100%				
	Zusatzleuchte 30%	9 m	45 Lumen	80 Lux	8 Std.
<b>Gehäusematerial</b>	ABS				
<b>Farbe</b>	schwarz				
<b>Verpackung</b>	Blister				
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 - 25 °C				
<b>Lagertemperatur</b>	-20 - 60 °C				