



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Home Charger 130Q

Intelligentes Qualcomm QC3.0 USB-Ladegerät 18 W für Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

### Features

- USB-Ladegerät mit einem USB-Port und 18 W
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Qualcomm Quick Charge 3.0: Abwärtskompatibel mit QC 1.0 & 2.0
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 100 - 240V AC ermöglicht weltweiten Einsatz
- Ausgang:

| Modus | Spannung | Ladestrom | Leistung |
|-------|----------|-----------|----------|
| USB   | 5,0 V    | 2,4 A     | 12,0 W   |
| QC    | 5,0 V    | 3 A       | 15,0 W   |
| QC    | 9,0 V    | 2 A       | 18,0 W   |
| QC    | 12,0 V   | 1,5 A     | 18,0 W   |



Ladestrom



Universell einsetzbar



Ultraschnelles Aufladen



Artikelnummer: 1001-0099  
 Lieferumfang: USB-Ladegerät Home Charger 130Q  
 Zolltarifnummer: 85044082900  
 Verpackungseinheit: 4 (208 × 147 × 101 mm)



## Spezifikationen

|                       |   |                 |                  |                 |
|-----------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|
| Ausgangsspannung      | 5 - 12V DC                                |                 |                  |                 |
| Eingangsspannung      | 100 - 240V AC                             |                 |                  |                 |
| Max. Eingangsstrom    | 0.8 A                                     |                 |                  |                 |
| Ladeströme            | <b>Modus</b>                              | <b>Spannung</b> | <b>Ladestrom</b> | <b>Leistung</b> |
|                       | USB                                       | 5,0 V           | 2,4 A            | 12,0 W          |
|                       | QC  | 5,0 V           | 3 A              | 15,0 W          |
|                       | QC  | 9,0 V           | 2 A              | 18,0 W          |
|                       | QC  | 12,0 V          | 1,5 A            | 18,0 W          |
| USB-Ports             | 1   |                 |                  |                 |
| Buchse                | USB                                       |                 |                  |                 |
| Max. Ausgangsleistung | 18 W                                      |                 |                  |                 |
| Ladeprotokolle        | Quick Charge 3.0 / Quick Charge 2.0 / USB |                 |                  |                 |
| Farbe                 | schwarz                                   |                 |                  |                 |
| Verpackung            | Karton                                    |                 |                  |                 |
| Betriebstemperatur    | -10 - 35 °C                               |                 |                  |                 |
| Lagertemperatur       | -30 - 85 °C                               |                 |                  |                 |