



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Home Charger 247PD

Intelligentes USB-PD-Ladegerät 45 W mit einem USB und Type-C Power Delivery (PD) Port für Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

### Features

- USB-Ladegerät mit einem USB und Type-C (PD) Port und 45 W
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Integriertes Power Delivery (PD) Protokoll zum schnellen Laden von Notebooks
- Typ C Port für die neueste Generation von mobilen Geräten
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 100 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Ausgang:



Ausgang USB 3.0 & USB Typ C



Ultraschnelles Laden



Laden mit 2 Anschlüssen



Power Delivery



kompatibel mit Quickcharge 3.0



**Artikelnummer:** 1001-0095  
**Lieferumfang:** USB-PD-Ladegerät,  
Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 85044082900  
**Verpackungseinheit:** 18 (280 × 250 × 220 mm)



## Spezifikationen

<b>Ausgangsspannung</b>	5 - 20V DC			
<b>Eingangsspannung</b>	100 - 240V AC			
<b>Max. Eingangsstrom</b>	1 A			
<b>Ladeströme</b>	<b>Modus</b>	<b>Spannung</b>	<b>Ladestrom</b>	<b>Leistung</b>
	USB	5,0 V	2,4 A	12,0 W
	Type-C(PD)	5,0 V	3 A	15,0 W
	Type-C(PD)	9,0 V	3 A	27,0 W
	Type-C(PD)	12,0 V	3 A	36,0 W
	Type-C(PD)	15,0 V	3 A	45,0 W
	Type-C(PD)	19,0 V	2,25 A	42,8 W
	Type-C(PD)	20,0 V	2,25 A	45,0 W
<b>USB-Ports</b>	2			
<b>Buchse</b>	USB / USB Typ-C			
<b>Max. Ausgangsleistung</b>	45 W			
<b>Ladeprotokolle</b>	Power Delivery Profil 3 / USB			
<b>Farbe</b>	schwarz			
<b>Verpackung</b>	Karton			
<b>Betriebstemperatur</b>	0 - 25 °C			
<b>Lagertemperatur</b>	-25 - 70 °C			