



Jahre Garantie*

ANSMANN Home Charger 254PD

Intelligentes USB-PD-Ladegerät 60 W mit einem USB und Type-C Power Delivery (PD) Port für Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

Features

- USB-Ladegerät mit einem USB und Type-C (PD) Port und 60 W
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Integriertes Power Delivery (PD) Protokoll zum schnellen Laden von Notebooks
- Typ C Port für die neueste Generation von mobilen Geräten
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 100 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Ausgang:



Ausgang USB 3.0 & USB Typ C



Ultraschnelles Laden



Laden mit 2 Anschlüssen



Power Delivery



kompatibel mit Quickcharge 3.0



Artikelnummer: 1001-0096
Lieferumfang: USB-PD-Ladegerät,
Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85044082900
Verpackungseinheit: 18 (280 × 250 × 220 mm)



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5 - 20V DC			
Eingangsspannung	100 - 240V AC			
Max. Eingangsstrom	1.3 A			
Ladeströme	Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
	USB A	5,0 V	2,4 A	12,0 W
	Type-C(PD)	5,0 V	3 A	15,0 W
	Type-C(PD)	9,0 V	3 A	27,0 W
	Type-C(PD)	12,0 V	3 A	36,0 W
	Type-C(PD)	15,0 V	3 A	45,0 W
	Type-C(PD)	20,0 V	3 A	60,0 W
USB-Ports	2			
Buchse	USB / USB Typ-C			
Max. Ausgangsleistung	60 W			
Ladeprotokolle	Power Delivery Profil 3 / USB			
Farbe	schwarz			
Betriebstemperatur	0 - 25 °C			
Lagertemperatur	-25 - 70 °C			